



## Gépi villa balos, Szárméret: 10mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290019 10
GTIN	4030741660665
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasság egyszerű beállításához.**

### Műszaki leírás

Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési Ø-höz d <sub>1</sub>	15 mm
Működési tartomány	0 - 15 mm
Szár magassága	10 mm
Szár szélessége	10 mm
Vezetőcsap	299910 6
Recéző furat Ø-höz d <sub>2</sub>	4 mm
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RBR 2×BL
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°

Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Termék fajtája	Recézőszerszám