



Gépi villa univerzális, Szárméret: 12mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290090 12
GTIN	4030741689642
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Műszaki leírás

Szár szélessége	12 mm
Recéző süllyesztés Ø-höz d ₃	11 mm
Szár magassága	12 mm
Recézési szélességhez, b	6 mm
Csapágy alátét	299927 1
Recézési Ø-höz d ₁	15 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	6 mm
Működési tartomány	3 - 40 mm

Fejes csapszeg	299925 1
Vágásirány	Jobbos és balos
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Fejes csapszeg Típus 1	299925 1
Csapágy alátét Típus 1	299927 1