



Gépi villa jobbos, Szárméret: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290094 10
GTIN	4030741660214
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúscmagasságok egyszerű beállításához.**

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

Műszaki leírás

Recéző süllyesztés Ø-höz d_3	11 mm
Szár magassága	10 mm
Szár szélessége	10 mm
Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	6 mm
Csapágy alátét	299927 1
Recézési szélességhez, b	6 mm

Fejes csapszeg	299925 1
Működési tartomány	0 - 15 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 2×AA
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Csapágy alátét Típus 1	299927 1
Csapágy alátét Típus 2	299927 2
Fejes csapszeg Típus 1	299925 1
Fejes csapszeg Típus 2	299925 2