



Recéző marószerszám univerzális, Szárméret: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	290200 10
GTIN	4030741663703
Árucikk kategória	29H

Leírás

Kivitel:

Moduláris felépítés: Univerzálisan jobbos és balos változatként használható.

HM vezetőpersely a jobb kopásállóság érdekében.

Gyors szerszámbeállítás a beálló orsóval következtében.

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Műszaki leírás

Recézési Ø-höz d_1	15 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recéző furat Ø-höz d_2	8 mm
Szár szélessége	10 mm
Szár magassága	10 mm
HM persely, fedőtárcsa, csavar	299920 5
Működési tartomány	3 - 50 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RAA 1×BR30°
Recézési profil	RAA 1×BL30°
Recézési profil	RBL30° 1×AA

Recézési profil	RBR30° 1×AA
Recézési profil	RBR45° 1×BL15°
Recézési profil	RBL45° 1×BR15°
Termék fajtája	Recézőszerszám

Tartozék

Pótalkatrész készlet (3 darabos), HM persely, fedőtárcsa,
csavar Típus 5

299920 5