

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290036 16
GTIN	4030741881152
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Műszaki leírás

Működési tartomány	3 - 50 mm
Vezetőcsap	299911 6
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési Ø-höz d ₁	10; 15 mm
Szár magassága	16 mm
Szár szélessége	16 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	4 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°

Termék fajtája

Recézőszerszám

Tartozék

HSS vezetőcsapHSS Típus 1

299911 1