

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290036 25
GTIN	4030741881145
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Műszaki leírás

Vezetőcsap	299911 7
Szár szélessége	25 mm
Recézési Ø-höz d ₁	20; 25 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	6 mm
Működési tartomány	8 - 200 mm
Szár magassága	20 mm
Recézési szélességhez, b	8 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°

Termék fajtája

Recézőszerszám

Tartozék

HSS vezetőcsapHSS Típus 1

299911 1