

**ECO gépi villa univerzális, Szárméret: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290036 12
GTIN	4030741881077
Árucikk kategória	29H

Leírás**Kivitel:**

Hagyományosan használható.

Figyelem:

A csúcsmagasságot be kell állítani.

Műszaki leírás

Vezetőcsap	299911 2
Működési tartomány	3 - 50 mm
Recéző furat Ø-höz d ₂	4 mm
Szár magassága	12 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési Ø-höz d ₁	10; 15 mm
Szár szélessége	12 mm
Vágásirány	Jobb és bal oldali
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RBR 1×BL
Recézési profil	RGE30° 1×GV30°
Recézési profil	RBL 1×BR
Recézési profil	RGV30° 1×GE30°

Termék fajtája

Recézőszerszám