

Garant**Elektronikai oldalcsípőfogó, síkban vág, erősebb élek, KW, Teljes hossz: 135mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	726702 135
GTIN	4062406395018
Árucikk kategória	71B

Leírás

Kivitel:

Professzionális csípőfogók enyhén nyíró vágással. A gondos megmunkálású furatoknak és a köszörült felületnek köszönhetően mindkét fogórész pontosan illeszkedik a precíz vágás biztosítása érdekében. Nyitórugóval és ergonomikus kialakítású markolatokkal a biztonságos és kényelmes kezelés érdekében. **2K-markolat** félvezető anyagból. **ESD védett.**

Alapanyag:

Szénacélból (C70), precíziós stancolású és hőkezelt, tükröződésmentes foszfátózással.

Műszaki leírás

Élhossz	8 mm
Vágásteljesítmény: Vörösrézhuza max. Ø	1,3 mm
Fejszélesség	13,5 mm
Teljes hossz	135 mm
elektrosztatikus tulajdonság	EGB/ESD
Vágóél	vágás nélkül
Alapanyag	Szénacél (C70)
Felület	Tükröződésmentesen foszfátózott
Terméknév attribútum	KW

nyitórugóval	igen
Termék fajtája	Vágó fogó