

HOLEX**Sarokmaró 90°, furattal, Ø D: 50/5mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215717 50/5
GTIN	4062406394981
Árucikk kategória	220

Leírás**Kivitel:**

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Belső hűtés nélkül.

Figyelem:

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzózt a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Felfogó furat Ø	22 mm
Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Vágóél Ø D _c	50 mm
Teljes hossz L _{ges}	40 mm
Vágóélek száma Z	5

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Termék fajtája	Sarokmaró

Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219812
-------------------------------------	--------