

**HOLEX****Sarokmaró 90°, furattal, Ø D: 63/6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215717 63/6
GTIN	4062406394998
Árucikk kategória	220

**Leírás****Kivitel:**

Sarokmaró egyenlőtlen osztással a nyugodt járás érdekében.

Belső hűtés nélkül.

**Figyelem:**

A **211750 sz. 5,0 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 15IP** méretű pengével használja.

**Műszaki leírás**

Hozzávaló váltólapka	AP.. 16..
Felfogó furat Ø	22 mm
Vágóél Ø D <sub>c</sub>	63 mm
Vágóélek száma Z	6
Váltólapka csavar készlet	219812 (15IP; 5,0 Nm)
Teljes hossz L <sub>ges</sub>	40 mm

Szárkivitel	furattal
Beállítási szög κ	90 fok
Marási felhasználási	Sarokmarás
Élek felosztása	egyenlőtlen
Termék fajtája	Sarokmaró

---

## Tartozék

Váltólapka csavar készlet10 darabos	219812
-------------------------------------	--------