



## Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 5



### Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 338420 5      |
| GTIN              | 4045197812261 |
| Árucikk kategória | 32H           |

### Leírás

#### Kivitel:

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

h6 szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

#### Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

#### Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

### Műszaki leírás

|  |          |
|--|----------|
| Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 371     | M7       |
| Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 374/376 | M9 – M10 |
| Hosszabbító $K_2$                      | 6,2 mm   |
| Hosszabbító Ø $D_3$                    | 8 mm     |
| Menet szár Ø-höz $d_2$                 | 7 mm     |
| Hosszabbító $L_2$                      | 60 mm    |
| Hosszabbító $L_3$                      | 130 mm   |

Termék fajtája

Extensionrod