

HOLEX**Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 5L****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338420 5L
GTIN	4045197812278
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Menet szár Ø-höz d_2	7 mm
Hosszabbító Ø D_3	8 mm
Hosszabbító L_2	70 mm
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 374/376	M9 – M10
Névleges menet Ø-höz d_1 DIN 371	M7
Hosszabbító K_2	6,2 mm
Hosszabbító L_3	230 mm

Termék fajtája

Extensionrod