

**HOLEX****Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 7****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338420 7
GTIN	4045197812407
Árucikk kategória	32H

**Leírás****Kivitel:**

- **Hosszú ill. extra hosszú változat.**
- **A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.**
- **A nyomatékátvitel négyszöggel történik.**
- **A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.**

hő szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidropasztikus befogóban való befogáshoz.

**Felhasználás:**

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

**Figyelem:**

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

**Műszaki leírás**

Menet szár Ø-höz $d_2$	9 mm
Hosszabbító $K_2$	8 mm
Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 374/376	M12
Hosszabbító $L_2$	60 mm
Hosszabbító Ø $D_3$	10 mm
Névleges menet Ø-höz $d_1$ DIN 371	M9
Hosszabbító $L_3$	130 mm

Termék fajtája

Extensionrod