

**Garant****Belső Torx Plus® profil üregelő betét Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® profil:  
IP25mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	293017 IP25
GTIN	4062406396770
Árucikk kategória	29L

**Leírás****Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

**Műszaki leírás**

Torx® bolygatás külső átmérő	3,4 mm
Szerszámanyag	HSS
Előfúrási Ø	3,6 mm
L	4 mm
Tűrés	+ 0,005 – +0,02 mm
Profil	Torx Plus®
L <sub>1</sub>	25 mm

Ø d	12 mm
Bevonat	TiN
Termék fajtája	Horony és profil üregelő szerszám