

**Garant****Belső Torx Plus® profil üregelő betét Ø d = 12 mm, TiN, Torx Plus® profil:  
IP40mm**

## Rendelési adatok

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 293017 IP40   |
| GTIN              | 4062406396794 |
| Árucikk kategória | 29L           |

## Leírás

**Kivitel:**

TiN bevonattal.

**Felhasználás:**Profilok létrehozásához **egy műveletben.****Alkalmazható:**

293020 – 293079 sz. profil üregelő tartó.

**Figyelem:**

- **Speciális méretek és speciális profilok külön ajánlatkérésre.**
- **A részletes alkalmazási irányértékeket a ToolScout applikációnkban találja.**

## Műszaki leírás

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Szerszámanyag                | HSS            |
| L                            | 5 mm           |
| Előfúrási Ø                  | 5,4 mm         |
| Torx® bolygatás külső átmérő | 6,6 mm         |
| Tűrés                        | 0,0 – +0,02 mm |
| Profil                       | Torx Plus®     |
| L <sub>1</sub>               | 25 mm          |

|                |                                   |
|----------------|-----------------------------------|
| Ø d            | 12 mm                             |
| Bevonat        | TiN                               |
| Termék fajtája | Horony és profil üregelő szerszám |