

**Menetfúró toldó HB felülettel, Típus: 12****Rendelési adatok**

Rendelés száma	338420 12
GTIN	4045197812506
Árucikk kategória	32H

Leírás**Kivitel:**

- Hosszú ill. extra hosszú változat.
- A hosszabbító elülső vége szorítópatronként van kialakítva. A recézett felfogó anya kézi meghúzásával szorítható meg a szorítópatron a menetfúróval.
- A nyomatékátvitel négyszöggel történik.
- A hosszabbító hátsó vége megfelel DIN-nek, így a hosszabbító menetfúró-gyorscsere betétekbe vagy menetfúró ER szorítópatronokba fogható be négyszöggel.

h6 szár Weldon felülettel Weldon / zsugor- vagy hidroplasztikus befogóban való befogáshoz.

Felhasználás:

Olyan nehezen hozzáférhető helyeken végzendő menetfúráshoz, mint pl. mélyen elhelyezkedő mélyedések, lépcsők, szerkezetek zavaró élei, rendkívül mélyen lévő belső menetek, vagy menetfúrás öntvényfalak közvetlen közelében.

Figyelem:

Alternatív hatszög szorítópatron a menetfúró rögzítéséhez külön ajánlatkérésre kapható.

Műszaki leírás

Hosszabbító Ø D ₃	16 mm
Névleges menet Ø-höz d ₁ DIN 374/376	M20
Hosszabbító K ₂	12 mm
Hosszabbító L ₃	200 mm
Menet szár Ø-höz d ₂	16 mm
Hosszabbító L ₂	90 mm
Termék fajtája	Extensionrod

