

HOLEX**Munkadarab ütköző, 3 dimenziós, Típus: 125****Rendelési adatok**

Rendelés száma	360435 125
GTIN	4045197812704
Árucikk kategória	32E

Leírás**Kivitel:**

- **Fokozatmentes és gyors beállítás.**
- **M8 felfogó T-anyákhoz vagy közvetlen szereléshez.**

Felhasználás:

Maró- és fúrógépeken használható.

Alapanyag:

Eloxált alumínium.

Opcionális tartozék:

T-horonycsapokat M8 menettel lásd a 370520 sz. 12 – 18 méretnél.

Műszaki leírás

Teljes magasság	220 mm
Típus	125
Hozzávaló színekód	Titan2/TitanSense
Hozzávaló színekód	Titan

Hozzávaló színekód	T-Rex
Hozzávaló színekód	TC
Hozzávaló színekód	LC-GARANT
Hozzávaló színekód	LC
Hozzávaló színekód	Duo
Hozzávaló színekód	HiPo
Hozzávaló színekód	Centro Gripp
Hozzávaló színekód	Basic
Hozzávaló színekód	HD-Allmatic
Hozzávaló színekód	Duo Plus
Hozzávaló színekód	LCV125G
Hozzávaló színekód	NC8
Hozzávaló színekód	HOLEX NC
Hasznos magasság N	195 mm
S tengelytávolság A	125 mm
Termék fajtája	Munkadarab ütköző

Tartozék

T-horonycsap T-horonynévlegesmérethez 18 mm	370520 18
T-horonycsap T-horonynévlegesmérethez 12 mm	370520 12
T-horonycsap T-horonynévlegesmérethez 16 mm	370520 16
T-horonycsap T-horonynévlegesmérethez 14 mm	370520 14