

Garant**Zsugorbefogó készülék, Típus: SET****Rendelési adatok**

Rendelés száma	354210 SET
GTIN	4045197812711
Árucikk kategória	30W

Leírás**Kivitel:**

Zsugorbefogó készülék integrált léghűtéssel a zsugorítási pozícióra.

Maximálisan zsugorítható szerszámhossz 500 mm.

Cserélhető tárcsa tároló.

GARANT SU1 zsugorító készülék. Egyedülálló formaterv – moduláris – egyszerűen kezelhető – minden a megfelelő helyen.

Felhasználás:

- **Körvontól független léghűtéshez.**
- **Zsugorításhoz / kiengedéshez HM-ből és HSS-ből készült szárahhoz.**
- **Átmérő tartomány Ø 3 – 32 mm.**

Tartalom:

A készlet tartalma: Zsugorító készülék 354210_SU1 sz., 4 cserélhető tárcsa Ø 3 – 32 mm 354240 sz.; szorítógyűrű, 1 pár hővédelmi kesztyű, hűtőegység aktív hűtővel 354215 CU1 sz., 5 hűtőbetét Ø 6 – 32 mm 354260 sz.

Opcionális tartozék:

Hozzávaló 354291 sz. alsó szekrény, 354240 sz. tartalék cserélhető tárcsa, **354225 – 354227 sz. szerszámefogó**, 354235 – 354236 sz. hűtőadapter léghűtéshez, 354260 – 354279 sz. hűtőbetétek az alkatrészlistában.

Műszaki leírás

Súly	84 kg
Mélység	533 mm
Szélesség	1130 mm
Magasság	986 mm
Sorozat	SU1
Energiaellátás	Vezetékes
Termék fajtája	Zsugorbefogó készülék

Tartozék

Hűtőbetét3° Befogó Ø-höz D1 3 mm	354268 3
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 14-16 mm	354260 14-16
Hővédelmi kesztyű pár Kesztyűméret 8	094645 8
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 3-5 mm	354265 3-5
Hűtőbetét3° Befogó Ø-höz D1 4 mm	354268 4
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 10-12 mm	354265 10-12
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 18-20 mm	354260 18-20
Hűtőbetét3° Befogó Ø-höz D1 5 mm	354268 5
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 3-5 mm	354260 3-5
Alsó szekrény zsugorító készülékhez Szélesség 1500 mm	354291 1500
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 10-12 mm	354260 10-12
Hűtőbetét nyers darabhoz	354279
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 25-32 mm	354260 25-32
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 6-8 mm	354265 6-8
Hűtőbetét3° Befogó Ø-höz D1 10 mm	354268 10
Hűtőbetét3° Befogó Ø-höz D1 8 mm	354268 8
Hűtőbetét4,5° Befogó Ø-höz D1 6-8 mm	354260 6-8
Hűtőbetét3° Befogó Ø-höz D1 6 mm	354268 6
Hűtőbetét3° Befogó Ø-höz D1 12 mm	354268 12

Zsugorbefogó készülék Típus SU1	354210 SU1
Hűtőegység Típus CU1	354215 CU1