

**Garant****Külön befogótárca, Típus: 120I****Rendelési adatok**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma    | 360026 120I   |
| GTIN              | 4045197812384 |
| Árucikk kategória | 310           |

**Leírás****Kivitel:**

A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása fontos funkciót tölt be a modern gyártási rendszerekben, különösen az automatizált gyártásban. A speciális érintkezési felületnek köszönhetően pontos és megbízható nullpont ismétlési pontosságot biztosít. A rendszer pneumatikus szorítóereje biztonságosan megtartja a munkadarabokat a kívánt helyzetben, így a munkadarab gyors és pontos cseréje lehetséges újrapozicionálás nélkül. Ez csökkenti az átfogatási ráfordításokat és növeli a termelékenységet. A GARANT ZeroClamp rendszer nullponti befogása elengedhetetlen a hatékony gyártási folyamatokhoz. Ismerje meg a GARANT ZeroClamp innovatív technológiáját és optimalizálja a termelést.

**Tartalom:**

1 × külön befogótárca tartószerkezettel, 1 × csatlakozó szár, 3 × befogókörm.

**Műszaki leírás**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Tájolófurat van | igen  |
| Tartóerő        | 25 kN |
| Magasság H      | 44 mm |

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Befogótárcsa Ø d | 120 mm       |
| Tartószerkezet Ø | 140 mm       |
| Sorozat          | ZeroClamp    |
| Termék fajtája   | Befogótárcsa |