

**OZ szorítópatronos befogó Form E3, VDI 30, Típus: 1,5-25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319501 1,5-25
GTIN	4062406422707
Árucikk kategória	32U

Leírás**Felhasználás:**

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

l_9	75 mm
Hozzávaló szorítópatronok	462 E
l_3	22 mm
l_8	59 mm
Külső $\varnothing d_{10}$	60 mm
Váll $\varnothing d_6$	68 mm
Befogási tartomány d_2	2 - 25 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 30
VDI szár színjelölése	VDI 30

Termék fajtája

VDI szorítópatronos tartó