

**OZ szorítópatronos befogó Form E3, VDI 40, Típus: 3,5-32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319505 3,5-32
GTIN	4062406423025
Árucikk kategória	32U

Leírás**Felhasználás:**

Elsősorban fúráshoz és központosításhoz.

Szabvány:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Hozzávaló szorítópatronok	467 E
Külső Ø d ₁₀	72 mm
l ₃	22 mm
Váll Ø d ₆	83 mm
l ₉	90 mm
l ₈	73 mm
Befogási tartomány d ₂	4 - 32 mm
Alak	E
VDI méret	VDI 40
VDI szár színjelölése	VDI 40

Termék fajtája

VDI szorítópatronos tartó