



Digitális dőlésmérő készülék CLINOBEVEL 1 USB, Típus: SINGLE



Rendelési adatok

Rendelés száma	467555 SINGLE
GTIN	7630041148954
Árucikk kategória	45C

Leírás

Kivitel:

Univerzálisan használható dőlésmérő készülék abszolút és relatív mérésekhez. A négy pontosan megmunkált mérőalap minden tetszőleges negyedén lehetővé teszi a dőlésmérést. Megerősített ház keményeloxált alumíniumból, fröccsenő víznek ellenáll. Szög- ill. dőléskijelzéssel.

Tartalom:

Tokkal.

Műszaki leírás

Szélesség	75 mm
Pontosság	2+1 kijelzett érték ugrás szögperc
Méréstartomány	±45 fok
Sorozat	Clinobevel
Súly	520 g
Hossz	100 mm
Kijelzett érték ugrások	0,02 mm/m
Magasság	35 mm

Interfész	USB csatlakozó
Szabvány	DIN 2276
Méréstechnika	digitális
Csomagolás	Tok
Termék fajtája	Dőlésmérő készülék