



**Szorítóvas kereszt- és hosszanti recézés, Top 52, Befogási Ø (0,5 mm emelkedéssel): 44,5mm**



## Rendelési adatok

Rendelés száma	329968 44,5
GTIN	2050002052758
Árucikk kategória	33H

## Leírás

### Kivitel:

Szorítóvasak, **kerek profil, 0,5 mm-es emelkedéssel. A rendelésnél kérjük adja meg a kívánt befogási Ø-t.**

Kereszt- és hosszanti recézéssel nyers darabokhoz.

### Előny:

- **25%-kal nagyobb tartóerő mint az RD befogófejeknél.**
- **Nincs rádiuszeltolódás a befogófej és a befogóeszköz rögzítése között, ezért szennyeződéssel szemben ellenálló**
- **Egyedülálló merevség a befogószegmensek nagyfelületű felfekvése következtében.**

### Felhasználás:

Sokoldalú alkalmazási terület, megmunkáló központokon, mérőkészülékeken, vagy lemezfeszítésnél.

### Ajánlás:

**Szorítóvasak és speciális profilok egyedi igényeknek megfelelően külön rendelésre szállíthatóak.**

### Figyelem:

Más kúpméreték, alakok (pl. 4-szög) és megmunkálható nyersdarabok **külön rendelésre szállíthatóak!**

---

## Műszaki leírás

Befogó	Top 52
Termék fajtája	Befogófej sima