

Garant GREENPLUS

Csavarbiztosító 2GP22, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088060 50
GTIN	4062406422790
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

2GP22 típus, alacsony szilárdságú. Közepes viszkozitás. Ideális könnyen bontható csavarkötésekhez. Finommenetes csavarokok biztosításához.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Legkisebb leszakadási nyomaték	5,5 - 11,5 Nm
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Max. M menetmérethez	M36

Száradás	5 - 10 min
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Dinamikus viszkozitás	800 - 1500 mPas
Alkalmas anyagok	Fém
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Kémiai alap	Metakrilátok
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Tulajdonság	Tömít
Sűrűség	1,08 g/cm ³
Lobbanáspont	100 °C
Szilárdsági osztály	Alacsony szilárdságú
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Festék	Ibolyakék
Alak	folyékony
Menettípushoz	Finommenet
Úrtartalom	50 ml
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító