

Garant GREENPLUS

Csavarbiztosító 2GP90, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088063 50
GTIN	4062406423452
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Csavarbiztosító használata megakadályozza a csavarkötések véletlen meglazulását. Az egykomponenses anaerob csavarbiztosítók alkalmasak minden menettípushoz és formához. Tömíti a csavarkötéseket. A megszorulás megbízhatóan megakadályozható.

2GP90 típus, közepes szilárdságú. Megbízható tömítés öntvényházakhoz és hegesztési varratokhoz. Kis csavarok és hengeres alkatrészek utólagos biztosításához és rögzítéséhez is.

Felhasználás:

Alacsony szilárdságú – normál szerszámmal történő oldás könnyen lehetséges. **Közepes szilárdságú** – normál szerszámmal történő oldás még lehetséges. **Nagyszilárdságú** – oldás csak speciális szerszámmal vagy hevítéssel (>150°C) lehetséges.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Kémiai alap	Metakrilátok
Alkalmas anyagok	Fém
Legkisebb leszakadási nyomaték	10 - 15 Nm

Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Tulajdonság	Tömít
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Üzemi szilárdság	5 - 8 óra
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Alak	folyékony
Lobbanáspont	100 °C
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Sűrűség	1,08 g/cm ³
Dinamikus viszkozitás	10 - 20 mPas
Max. M menetmérethez	M6
Száradás	40 - 60 min
Festék	zöld
Felhasználási tartomány	univerzálisan használható
Felhasználási tartomány	Csavarbiztosító
Felhasználási tartomány	Menettömítés
Felhasználási tartomány	Előszerelt csavarkötések
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Űrtartalom	50 ml
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Csavarbiztosító