

Garant GREENPLUS

Menettömítő anyag 5GP77, Tartalom: 50ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088066 50
GTIN	4062406423513
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

A menettömítő anyag megakadályozza gáz halmazállapotú és folyékony közegek szivárgását. A menettömítő anyagok jellemző felhasználási területe többek között kúpos fém menetek és csatlakozó idomok tömítése.

5GP77 típus. Max. R3 colos kúpos/hengeres menetes csőkötések tömít, pl. gázvezeték rendszereknél. Hóálló.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Sűrűség	1,09 g/cm ³
Szilárdsági osztály	Nagyszilárdságú
Max. M menetmérethez	M80
Száradás	5 - 15 min
Festék	sárga
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt

Tulajdonság	Jelölésmentes
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Menetmérethez, col	3 coll
Úrtartalom	50 ml
Lobbanáspont	100 °C
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Legkisebb leszakadási nyomaték	20 - 30 Nm
Alak	folyékony
Szétszerelés	Normál szerszámmal
Kémiai alap	Metakrilát-észter
Maximális hézagméret	0,35 mm
Felhasználási tartomány	Csőtömítés
Felhasználási tartomány	Csőmenet
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Dinamikus viszkozitás	20000 - 40000 mPas
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Alkalmas anyagok	Fém
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag