

Garant GREENPLUS

Felülettömítő anyag 5GP74, Tartalom: 250ml**Rendelési adatok**

Rendelés száma	088067 250
GTIN	4062406423544
Árucikk kategória	01K

Leírás**Kivitel:**

Tömítőanyag, mely szorosan illeszkedő fém felületek között a levegő kiszorításával megszilárdul. **5GP74** típus. Karimák és felületek tömítéséhez. Gyorsan száradó, enyhén rugalmas tömítőanyag réteg.

Figyelem:

A megmunkálandó anyagot először tisztítsa meg a 088004 sz. jelölésmentes tisztítószerrel.

Műszaki leírás

Legkisebb leszakadási nyomaték	10 - 20 Nm
Alkalmas anyagok	Fém
Tulajdonság	Vízálló
Tulajdonság	Fluoreszkál UV fény alatt
Úrtartalom	250 ml
Felhasználási hőmérséklet tartomány	-55 - 180 °C
Szétszerelés	Normál szerszámmal

Alak	folyékony
Lobbanáspont	100 °C
Üzemi szilárdság	3 - 6 óra
Dinamikus viszkozitás	23000 - 35000 mPas
Felhasználási tartomány	Karimás kötés
Felhasználási tartomány	Felülettömítés
Festék	narancssárga
Száradás	5 - 20 min
Kémiai alap	Anaerob metakrilátok
Maximális hézagméret	0,25 mm
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	24 hónap
Sűrűség	1,09 g/cm ³
Tárolási hőmérséklet	5 - 23 °C
Szilárdsági osztály	Közepes szilárdságú
Fenntarthatóság	GARANT GreenPlus
Sorozat	GreenPlus
Termék fajtája	Tömítőanyag