



## Sűrített levegős sarokcsiszoló, Típus: 7550-A



### Rendelési adatok

Rendelés száma	079314 7550-A
GTIN	015451748425
Árucikk kategória	03R

### Leírás

#### Kivitel:

**Kompakt és nagy teljesítményű** sarokcsiszoló az igényes felhasználás melletti maximális élettartam érdekében, akár 1000 órás karbantartási időközzel. Ergonomikus és rezgéscsillapított markolat. A védőbúra kulcs nélkül állítható. **M14 orsómenet.**

### Műszaki leírás

Működési zajkibocsátás	85 dB(A)
Maximális tárcsa Ø	125 mm
Max. vibráció EN szerint	7 m/s <sup>2</sup>
Csatlakozó menet	BSP
Maximum levegőigény	1134 l/min
Maximális fordulatszám	12000 min <sup>-1</sup>
Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Gyártó jelölése	7550-A
Leadott teljesítmény	840 W
Ajánlott tömlőméret (belső Ø)	10 mm

Súly	1,6 kg
Termék fajtája	Sarokcsiszoló