



LED-es homloklámpa akkuval, Típus: H7R-CORE



Rendelési adatok

Rendelés száma	081479 H7R-CORE
GTIN	4058205020909
Árucikk kategória	04B

Leírás

Kivitel:

Nagyteljesítményű LED-es homloklámpa professzionális használathoz.

- **Billenthető fej és fokozatmentes fókuszálás funkció.**
- **Magától értetődő kezelés és fokozatmentes fényerő szabályozás.**
- **Cserélhető, mosható fejpánt.**
- **Ledlenser Connecting System egységes interfészként lehetővé teszi a teljes körű tartozék kínálattal történő egyszerű összekapcsolást.**

Nagy teljesítményű homloklámpa magától értetődő kezeléssel és fokozatmentes fényerő beállítással, extrém magas védelem porral és vízzel szemben a Flex Sealing Technology-nak köszönhetően, a Ledlenser Connecting rendszer egységes interfészként egyszerű kapcsolódást tesz lehetővé a széles körű tartozék készlettel.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Műszaki leírás

IP védettségi osztály	IP 67
Fényáram 2 fokozat	15 lm
Fényáram	600 lm

A tartalmazott akkumulátorok száma	1
Súly	259 g
Világítási időtartam 2. fokozat	65 óra
Gyártó jelölése	H7R Core
Akkumulátor típus	Lítium-ion
Fej Ø	41 mm
Energiaellátás	Akkus
Világítási idő	4 óra
Boost fényáram	1000 lm
Termék fajtája	Homloklámpa