

Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 20mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085910 20
GTIN	2050000964787
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Műszaki leírás

Ø	20 mm
Súly	10 g
Maximális hőállóság	120 °C
Névleges tartóerő	30 N
Magasság	6 mm
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

