

Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 10mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085915 10
GTIN	2050000964985
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

Figyelem:

Be csavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

Műszaki leírás

Ø	10 mm
Munkadarab felülete	horganyzott
Menet	M3 mm
Menetes persely	igen
Maximális hőállóság	120 °C
Magasság	4,5 mm
Névleges tartóerő	4 N
Magasság menettel	11,5 mm
Súly	3 g

Mágnesmag anyaga

Ferrit

Termék fajtája

Lapos rögzítőmágnes

TartozékBecsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos
Menet M3

085921 M3