

**Gyorscsatlakozó Külső menettel, Külső menetes csatlakozó: 3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080170 3/8
GTIN	4062406522513
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozó, 7,2 névleges érték. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Műszaki leírás

Külső menetes csatlakozó	3/8 coll
Átfolyási érték	1000 l/min
Maximális üzemi nyomás	35 bar
Termék fajtája	Csatlakozó