

Rögztő lánc 3 ágú, Hasznos hossz: A1m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086437 A1
GTIN	2050002049017
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Rögztő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).

Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett láncsal. Rögztő láncok, **rövidíthető**. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Hasznos hossz	1 m
Lánc Ø	10 mm
Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	6700 kg
Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	4750 kg
Termék fajtája	Rögztő lánc

