

Rögztő lánc 3 ágú, Hasznos hossz: A2m



Rendelési adatok

Rendelés száma	086438 A2
GTIN	2050002049086
Árucikk kategória	08Y

Leírás

Kivitel:

Rögztő lánc H jelöléssel (a Német Szakmai Szövetség engedélye).

Nagy szilárdságú láncfüggeszték villás fejű kampóval feketére festett láncsal. Rögztő láncok, **rövidíthető**. A lánc hossza villásfejű rövidítő kampóval csökkenthető.

Figyelem:

További méretek és kivitelek (pl. biztonsági teheremelő kampó) külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Hasznos hossz	2 m
Lánc Ø	13 mm
Teherbírás WLL $\beta = 0^\circ - 45^\circ$	11200 kg
Teherbírás WLL $\beta = 45^\circ - 60^\circ$	8000 kg
Termék fajtája	Rögztő lánc

