

HOLEX**Közcsavar készlet külső menettel 10 darabos, Külső menetes csatlakozó:
3/8coll****Rendelési adatok**

Rendelés száma	080174 3/8
GTIN	4062406522568
Árucikk kategória	02A

Leírás**Kivitel:**

Gyorszáras csatlakozók NW 7,2. Átfolyási teljesítmény 1000 l/perc (levegő). Sárgaréz anyag (matt fényű). Üzemi nyomás: PN 35 bar / hőmérséklet: -20 °C – +100 °C.

Műszaki leírás

Tartalom (db)	10
Belső menetes csatlakozó	3/8 coll
Termék fajtája	Közcsavar