

HOLEX**Weldon befogó, Forma AD, SK 40 A = 130, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300267 6
GTIN	4062406419370
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

Balluff/RFID chip furattal.

Minden szár finom üveggyönggyel szórva. Kiegyensúlyozási fok G 6,3 / 18000 min⁻¹.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	130 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
Külső Ø D	25 mm
Befogási Ø D ₁	6 mm
Befogó	SK 40 A = 130
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 18000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm

Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm	309900 6
-------------------------------------------------------	----------