

HOLEX**Menesztőlapos befogó, HSK-A 63 A = 160, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304337 8
GTIN	4062406422141
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **HSK-működő felületek megmunkálva.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
Befogási Ø D ₁	8 mm
Külső Ø D	28 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogó	HSK-A 63 A = 160
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7

Alak	A
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------