



High Vis PU tömlő készlet eSafe biztonsági acélsatlakozóval Ø 8×12 mm, Használható tömlőhossz: 10m



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 080246 10 |
| GTIN | 7391390442185 |
| Árucikk kategória | 08A |

Leírás

Kivitel:

Nagyon könnyű, flexibilis és kopásálló PU tömlő jó rugalmassággal.
Élénk zöld színű tömlő készlet (High-visible).

Tartalom:

Biztonsági acél gyorscsatlakozó és acél tömlőcsonk.

Műszaki leírás

| | |
|------------------------|----------|
| Maximális üzemi nyomás | 16 bar |
| Tömlő belső Ø | 8 mm |
| Tömlő külső Ø | 12 mm |
| Használható tömlőhossz | 10 m |
| Festék | zöld |
| Tömlőcsonk csatlakozó | 1/4 coll |
| Termék fajtája | Tömlő |

Tartozék

Biztonsági csatlakozóKülső menet Külső menetes
csatlakozó 1/2 coll

080285 1/2

Közcsavar külső menettel5 darabos készlet Külső menetes
csatlakozó 1/2 coll

080290 1/2