



## Központosító rögzítőszem Quick Lift DSR, Menet Ø: M14X2



### Rendelési adatok

Rendelés száma	086454 M14X2
GTIN	2050002053854
Árucikk kategória	08Y

### Leírás

#### Kivitel:

Becsavarozható, kompakt, nagy szilárdságú Quick Lift DSR acél központosító rögzítőszem. 360°-ban forgatható és 180°-ban billenthető. Akár 80%-os időmegtakarítás egy klasszikus forgószem (DSR vs. Quick Lift DSR) becsavarozásával szemben. **Terhelés alatt forgatható.** Egyszerűen használható a tisztán mechanikus rendszernek köszönhetően. Karbantartásmentes, biztonságos és megbízható. A csavarfej benyomásával a Quick Lift-DSR másodpercek alatt rögzíthető a belső menetben. Ez tisztán mechanikusan működik egy rugó működtetésével.

#### Figyelem:

**SF 5:1 = 5-ös biztonsági tényező.**

### Műszaki leírás

Elválasztó magassága B	40 mm
Belső hatszög kulcsnyílás S	27 mm
Menet Ø	M14x2
Fül szélessége E	38 mm

Középső bordafül távolsága D	53 mm
Fül vastagsága F	17 mm
Központosító rögzítőcsap szélessége G	76 mm
Csavarfej Ø C	45 mm
Menethossz L	23 mm
Csavarfej magassága A	40 mm
Teherbírás WLL SF 5:1	0,7 t
Súly	0,9 kg
Termék fajtája	Központosító rögzítőcsap