

Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 25mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085910 25
GTIN	2050000965050
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Műszaki leírás

Magasság	7 mm
Névleges tartóerő	40 N
Súly	19 g
Maximális hőállóság	120 °C
Ø	25 mm
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

