



Sűrített levegős gravírozó stift DynaPen®, Típus: 10844



Rendelési adatok

Rendelés száma	079708 10844
GTIN	616026108448
Árucikk kategória	03R

Leírás

Kivitel:

Ceruza méretű DynaPen sűrített levegős és **széleskörű tartozékkészlettel (szorítópatron 1/8 col)**. A meghajtás pulzáló mozgása következtében (löket 0,018 mm) **számos felhasználási lehetőség** áll rendelkezésre, mint pl. gravírozás, feliratozás, könnyű tisztítási és reszelési munkák, sorjázás stb.

Tartalom:

1,4 m csatlakozókábel, 1 reszelő és hatszögkulcs.

Figyelem:

Hozzávaló gyémánt minireszelőket az 529420 sz. alatt talál.

Műszaki leírás

Sűrített levegő csatlakozó	1/4 coll
Hossz	108 mm
Gyártó jelölése	DynaPen Kit
Súly	0,26 kg
Csatlakozó menet	NPT
Ø	23 mm
Max. vibráció EN szerint	8 m/s ²
Ütésfrekvencia	233 Hz

Működési zajkibocsátás	79 dB(A)
Maximum levegőigény	28,2 l/min
Termék fajtája	Gravírozó tű

Tartozék

Gyémánt minireszelőD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 1	529420 1
Gyémánt minireszelőD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 1K	529420 1K
Gyémánt minireszelőD126 szemcse (közepes) univerzális Típus 4	529420 4