

## Lapos rögzítőmágnes belső menettel, Ferrit, Ø: 16mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	085915 16
GTIN	2050000965005
Árucikk kategória	08Q

### Leírás

#### Kivitel:

- **Árnyékolt kemény ferrit rögzítő mágnes menetes persellyel.**
- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

#### Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez, csavarrögzítéssel.

#### Figyelem:

Beecsavarozható kampót külső menettel lásd a 085921 sz. alatt.

### Műszaki leírás

Maximális hőállóság	120 °C
Munkadarab felülete	horganyzott
Menet	M3 mm
Magasság	4,5 mm
Névleges tartóerő	18 N
Ø	16 mm
Súly	6 g
Menetes persely	igen
Magasság menettel	11,5 mm

Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

---

## Tartozék

Becsavarozható kampó készlet külső menettel10 darabos Menet M3	085921 M3
---	-----------