

Rögzítő mágnes menet nélkül, Ferrit, Ø: 32mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	085910 32
GTIN	2050000965067
Árucikk kategória	08Q

Leírás

Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek **kemény ferrit** mágnesmaggal.

- **Horganyzott felület.**
- **Hőálló maximum 120 °C-ig.**

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.

Műszaki leírás

Maximális hőállóság	120 °C
Névleges tartóerő	80 N
Ø	32 mm
Súly	30 g
Magasság	7 mm
Mágnesmag anyaga	Ferrit
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

