

Lapos rögzítőmágnes menet nélkül, SmCo₅, Ø: 8mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	085920 8
GTIN	2050000964893
Árucikk kategória	08Q

Leírás**Kivitel:**

- Hőálló maximum 200 °C-ig.
- Horganyzott felület, samárium-kobalt mágnesmag (SmCo₅).
- Árnyékolt lapos rögzítő mágnes a kemény ferrites mágnesekhez képest 3–6-szoros tapadóerővel.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, rögzítéshez bepréseléssel, beragasztással vagy kiöntéssel.

Műszaki leírás

Ø	8 mm
Maximális hőállóság	200 °C
Súly	1,5 g
Munkadarab felülete	horganyzott
Magasság	4,5 mm
Névleges tartóerő	11 N
Mágnesmag anyaga	SmCo ₅
Termék fajtája	Lapos rögzítőmágnes

