



## Legyezős csiszolótárcsa long life ZA kúpos, Ø 100 mm, Szemcsézet: 120



### Rendelési adatok

Rendelés száma	565283 120
GTIN	4062406537975
Árucikk kategória	52M

### Leírás

#### Kivitel:

- Kiváló minőségű cirkon korund (ZA) nagy csiszolási teljesítményhez.
- Üvegszálás tányér az optimális nyomóerő érdekében.
- Univerzálisan alkalmas acélhoz és INOX-hoz.
- Legjobb eredmények mindenféle teljesítmény fokozatú sarokcsiszolón.

**long life** - nagyon sűrű lamella elrendezés a **maximális élettartam** érdekében. Furat Ø 16 mm.

#### Felhasználás:

Univerzális csiszolási munkák, felületcsiszolás, leválasztó csiszolás és élmegmunkálás.

### Műszaki leírás

Alak leírása	kúpos
Furat Ø	16 mm
Tárcsa Ø	100 mm
Csiszolóanyag	Cirkon korund (ZA)
Csiszolóeszköz rövid jelölése	ZA

Vas-, kén- és klórtartalom	< 0,1 %
Terméknév attribútum	Ø 100 mm
Anyaghoz optimalizálva	INOX
Anyaghoz optimalizálva	Acél
Maximális kerületi sebesség	80 m/s
Termék fajtája	Legyezős csiszolótárcsa

## Felhasználói adatok

	Felhasználás	V <sub>c</sub>	ISO kód
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas		
Acél < 55 HRC	alkalmas		
Acél < 60 HRC	alkalmas		
Acél < 67 HRC	alkalmas		
INOX	alkalmas		
Ti	feltételesen alkalmas		
GG(G)	feltételesen alkalmas		
Uni	alkalmas		
Száraz	alkalmas		