

**Garant****SNHX 1207 jobbos, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Árucikk kategória	21A

**Leírás****Figyelem:**

Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e$  max.

Sík horonyfenék megmunkálásához a tartóra balos és jobbos lapkákat kell felszerelni. A szárral ellentétes oldalra kell a balos lapkát szerelni.

**Műszaki leírás**

Minőség	HB7835
Leélezési szélesség	0,25 mm
Típus	UNI
Váltólapka ISO kód	SNHX 1207
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	7 mm
$a_p$ horonyszélességhez	12; 16 mm
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz