



Kisméretű fűrész kézfűrész lapokhoz – bimetall fűrészlappal, 24 fog, Típus: 300



Rendelési adatok

Rendelés száma	580900 300
GTIN	7311518017545
Árucikk kategória	58Z

Leírás

Kivitel:

Robusztus fűrészlaptartó fröccsöntött könnyűfémből egyszerű fűrészlap-feszesség állítással. Teljes hossz 330 mm.

A nagyméretű kengyeles fűrész az u alakú keret közé feszített fűrészlappal rendelkezik. Kézi keretes fűrészeknél a vágásmélységet a keretig terjedő távolság korlátozza. Az ilyen befogási forma következtében különösen vékony fűrészlapok használhatóak, melyek kétoldali, vagy nem húzó vágási mozdulatnál más alakú fűrészekben megtörnének. A vékony kézi fűrészlapoknak köszönhetően a forgácsolási munka a csekély forgácsolandó vágási szélesség miatt csökken. Ezáltal az ilyen típusú fűrész jelenti a klasszikus standardot a kézi fűrészeknél a fémmegmunkálás területén.

Felhasználás:

A kényelmes, akár síkban történő fűrészeléshez is az 582500 – 582970 sz. fémfűrész lapokkal, szűk, nehezen hozzáférhető helyeken.

Tartalom:

SANDFLEX® bimetall kézi fűrészlap.

Műszaki leírás

Fogak / coll	24
Lap hossza	250 mm
Termék fajtája	Fémfűrész keret

