

Garant

Zsugorbefogó-hosszabbító 4,5° hosszbeállító csavar nélkül, L = 210 mm, Ø d / Ø D1: 20/6mm

**Rendelési adatok**

Rendelés száma	302413 20/6
GTIN	4062406544799
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Belső hűtőfolyadék ellátáshoz (IKZ) átfúrva.

Hosszbeállító csavar **nélkül közepes**.

Felhasználás:

Zsugorbefogóban, hidraulikus szerszámtartóban és ER-szorítópatronos befogókba való használatra.

Figyelem:

Maximálisan engedélyezett fordulatszám 8000 min⁻¹.

Műszaki leírás

Szár Ø d	20 mm
Ø D ₂	14 mm
Furat Ø D ₁	6 mm
Teljes hossz L	210 mm
Terméknév attribútum	L = 210 mm
Termék fajtája	Extensionrod