

**Ragasztó spray Univerzális ragasztó, Tartalom: 500ml****Rendelési adatok**

Rendelés száma	083398 500
GTIN	5900422025962
Árucikk kategória	08M

Leírás**Kivitel:**

Egy ujjlenyomás elég - tapadóerő a papírtól a fémig terjedő felületekhez. Az ipari 3M ragasztó spray-k gyors, praktikus és hatékony szerelési segédeszköz.

Műszaki leírás

Kémiai alap	Elasztomer
Száradási idő	1 min
Festék	piros
Veszélyes anyag jelölés	GHS02: Láng
Veszélyes anyag jelölés	GHS07 figyelem
Veszélyes anyag jelölés	GHS09 környezetre veszélyes
Sűrűség	0,78 g/cm ³
Lobbanáspont	-42 °C

Úrtartalom	500 ml
Veszélyes áru kategória	2.1
Száradás	1 - 15 min
Alak	Szórópalack
Alkalmas anyagok	Szövet
Alkalmas anyagok	Műanyag
Alkalmas anyagok	Papír
Alkalmas anyagok	fa
Alkalmas anyagok	Karton
Szavatosság a gyártás dátumától számítva	15 hónap
Tárolási hőmérséklet	16 - 27 °C
Termék fajtája	Ragasztó spray