



Kétoldalas csőkulcs, Kulcsnyílás: 16X17mm



Rendelési adatok

Rendelés száma	620502 16X17
GTIN	4062406545734
Árucikk kategória	62C

Leírás

Kivitel:

Kovácsolt, masszív hatszög szár kulcsos rásegítéshez és keresztfurattal a hajtószárnak. Erős, mély belső hatszöggel és átmenő furattal a kiálló töcsavarokhoz.

Szabvány:

Ähnlich **DIN 896 A.**

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, krómozott.

Műszaki leírás

Külső szár 6-szög S	16 mm
Kulcsnyílás ₁	16 mm
Teljes hossz	155 mm
Kulcsnyílás ₂	17 mm
Hajtószár furat Ø	7 mm
Profil	6-szög dugókulcs
Profil	6-szög kulcsos rásegítés
Gyártási eljárás	kovácsolt
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	Krómozott
Termék fajtája	Dugókulcs

